

## 美勝 Gascheck® Model 76050



### 飲料包裝分析的終極工具

美勝 GASCHECK®是專為玻璃、PET 瓶或鋁罐中，啤酒或非酒精飲料分析的終極工具。此儀器以美勝的全自動飲料穿刺器為基礎，經高性能觸控螢幕工業電腦控制、操作與資料處理。此套設備可以自動測量瓶頸體積、溫度，

和瓶頸及飲料中的氧含量。模組化的設計，使它可以升級為 GASCHECK plus®以增加飲料及瓶頸中二氧化碳與氮氣的測量。經由高精密的微通道流量取樣槽，精確的分析瓶頸體積，並體現美勝的工程與瑞士精密製造的能力。



### 特點

- ◇ GASCHECK®是由壓縮空氣驅動，以觸控螢幕工業電腦控制與操作。
- ◇ 專為已知的玻璃與 PET 瓶設計，能夠自動調整與穿刺所有尺寸的包裝瓶。
- ◇ 襯墊模組化設計，能應用在所有的包裝瓶，並可確保測量時的標準位置。
- ◇ 壓克力玻璃防護罩，避免碎裂的玻璃碎片或飲料不會傷及操作工程師。
- ◇ GASCHECK®包含兩支微氧感測器，巧妙的連接到高精密的微通道流量取樣槽，測量瓶頸的體積、溫度和瓶頸及飲料中的氧含量
- ◇ 模組化的概念，允許日後加裝二氧化碳與氮氣探頭，增加飲料及瓶頸中二氧化碳和氮氣的測量。

## 最先進的包裝線測量

隨著競爭壓力與高品質優質產品的發展，飲料製造廠競相引進高速包裝生產線；此時，可靠、快速、精確，容易快速的取得重要資料，儲存與分析後不產生廢棄物的品質控制儀器變的非常重要。然而，在實驗室做的離線分析與控制程序所花費的時間，可能已造成這些高速包裝線上數千瓶

不合格的產品產生。專為此設計的美勝 GASCHECK®分析儀，可以快速、自動的測量包裝品質的重要參數，且不產生廢棄物。它堅固的結構，允許它被安裝在非常靠近包裝線的地方，自動循環、可靠的不斷測量，提供生產線必要的分析與程序控制資料。

## 產品規格

- ◇ 主結構以陽極處理的鋁材構成，堅固耐用
- ◇ 氣壓驅動與電子控制
- ◇ 所有已知的尺寸瓶子，經過轉接瓶襯墊皆可測量
- ◇ 模組化組建，允許未來 GASCHECK® 升級至 GASCHECK plus®
- ◇ 即插即用的安裝方式
- ◇ 所有控制組件，均被封裝在防水的主結構基座裏
- ◇ 專用的 PET 瓶支架，使測量 PET 瓶成為可能

- ◇ 電源 : 110~240 VAC, 47~63 Hz
- ◇ 耗電量 : 最大 100 瓦
- ◇ 操作條件 : 0~45°C (非凝結)
- ◇ 尺寸 : 960 X 410 X 250 mm
- ◇ 氣壓需求 : 4~6 Bar
- ◇ 瓶子高度 : 180~340 mm
- ◇ 瓶子直徑 : 50~95 mm

**TopLab**

[www.toplab17.com](http://www.toplab17.com)

亞洲美勝有限公司

臺北市內湖區成功路四段 214 巷 1 弄 5 號 5F  
TEL: +886-2-87912436 FAX: 886-2-87912416

華東聯絡處：江蘇省昆山市柏廬中路 401 號 707 室  
TEL: +86-512-55170645 FAX: ++86-512-57269786

華南聯絡處：東莞市東城區東泰花園豐華苑 D 棟 102 鋪  
TEL: +86-769-22347585 FAX: +86-769-22341586